

# ヘルメットウォッシャー

全自動ヘルメット洗浄機

毎日わずか**30**秒の新習慣です

汗や臭いの不快感がなくなり、気持ちよく作業ができます！



**特長** ヘルメットを置いてスイッチを押すだけ  
洗浄時間はわずか30秒(念入りな洗浄は60秒)

### マルチヘッド

新開発された専用ノズルです。水・洗剤エアの各部分を均等に噴射することにより効率よく高い洗浄効果を可能にします。メンテナンスフリー

### セレクトスイッチ

洗浄時間の切り替えができます。Speedy:30秒  
Standard:60秒

### ターボブロワー

特殊ノズルにより吐出量の3倍の風量を確保できる為、エアタンク内のエア圧減少を抑えることができ、洗浄能力への影響を最小限にしています。

### 洗剤タンク

専用洗剤を希釈して使用します。1回の給水でヘルメットを約1,200回以上、洗浄可能です(Speedy使用時)半透明なので残量の確認ができます。

### コンプレッサー

小型で高性能(1馬力)、オイル交換不要のオイルレスコンプレッサーを搭載しています。低回転・静音型なので音もさほど気になりません。

## 主な装備

電源ブレーカー	圧力ゲージ	ドレンコック	アジャスター脚	洗剤用タンク
電源スイッチ以外に、本体保護用のブレーカーを設置しています。	コンプレッサーのエアタンク内の圧力を表示します。	コンプレッサーのエアタンク内のドレンを行います。	全脚アジャスター付きで高低調整(80mm)ができます。	洗剤タンク20ℓが1個付属しています。
SGW-1201	SGW-1201	SGW-1201		

型式	SGW-1201	
コンプレッサー	○	
定格電圧/電流	AC100V/7.5A	
消費電力	750W(最大)	
エアタンク容量/ℓ	7	
質量/kg	38	
電源コード/m	1.5/2.0sq	
洗剤用タンク容量	20	
給水	一般水道直結給水方式 接続口径 16mm ホースニップル	
1回(ヘルメット1個)の洗浄に必要な使用量	水	約3ℓ/0.4Mpa/speedy
	洗剤	約0.01ℓ/speedy
寸法/mm(W×L×H)	460×460×800	



・専用洗剤(別売)は4ℓボトルがあります。  
・ご使用の目安: 洗剤タンク1個(20ℓ)に対して専用洗剤250mlで希釈して下さい。