

アルミ合金製移動式室内足場

コンステージ

軽量・コンパクトで移動がスムーズ！
スピーディな組立・収納により、作業の迅速化を実現。




※オプションの連結ブリッジ4枚装着例
(写真撮影のために補助手摺を外しています)

連結ブリッジを装着することで広い作業床面を実現。
補助手摺、連結手摺を組み合わせれば、更に安全な作業が行えます。



>> コンステージ特長



収納状態

- ・エレベーターへの搭載が可能
- ・折畳式により収納がコンパクト



伸縮性

- ・1人でも容易な高さ調整が可能



移動可能

- ・軽量設計で搬出、搬入や移動が簡単

仕様

型式	天板寸法 (mm)		作業床高さ (mm)	キャスター径 (mm)	収納寸法 (mm)			質量 (kg)	許容荷重 kN(kgf)
	幅	奥行			幅	長さ	高さ		
MKT-870	1860	1000	675～868	φ100	1000	466	1367	55.0	1.96(200)
MKT-1100	1785	1106	816～1124	φ100	1106	466	1479	59.0	
MKT-1750	1785	1106	1145～1765	φ100	1106	526	1740	65.0	
MKT-1980	1785	1106	1364～1980	φ100	1106	526	1960	66.5	

オプション詳細概要

①連結ブリッジ

有効全長：約1500mm

本体2台に長手(桁)側に4枚セットして使用。



②補助手すり


天板からの高さ：約900mm

(安全帯の固定は行わないで下さい)




③連結補助手すり(ブリッジ部)

(安全帯の固定は行わないで下さい)




④はしご

伸縮式で本体全ての高さに対応。
脚も微調整できます。



⑤ポール



リング

昇天板からの高さ：約900mm

降時は、昇降はしごの両サイドに
セットし、手がかり棒としてご使用下さい

。作業床の4コーナーにセットし、リングを使
ってロープ等で作業床を囲うことにより、
簡易的な端部感知にもなります。

仕様

商品名	型 式	仕様の概寸 (mm)			自重 (kg)	対応型式			
		長さ	高さ	幅		MKT-870	MKT-1100	MKT-1750	MKT-1980
① 連結ブリッジ (全サイズ共用)	MKTB-SML	1700	—	440	7.8	●	●	●	●
② 補助手すり (全サイズ共用)	MKTT-SML	—	980	895	4.0	●	●	●	●
③ 連結補助手すり (870用)	MKTR-S	1752	—	468	3.0	●	—	—	—
連結補助手すり (870を除く)	MKTR-ML	1858	—	468	3.0	—	●	●	●
④ はしご (870用)	MKTH-S	675~868		570	4.5	●	—	—	—
はしご (1100用)	MKTH-O	816~1124		746	6.0	—	●	—	—
はしご (1750用)	MKTH-M	1145~1765		746	8.0	—	—	●	—
はしご (1980用)	MKTH-L	1340~1997		880	11.0	—	—	—	●
⑤ ポール (870用)	MKTP-S	—	992	67	1.2	●	—	—	—
ポール (870を除く)	MKTP-ML	—	992	102	1.2	—	●	●	●

※連結する際は特別教育の受講が必要です。

オプション組合せ例



本体×1
②補助手すり×5
④はしご×1
⑤ポール×2



本体×2
①連結ブリッジ×4
②補助手すり×7
③連結補助手すり×2
④はしご×1
⑤ポール×2

※写真撮影のために連結補助手すりを
1本外しています。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階

商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は2025年10月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶

<https://www.daidoc.co.jp>



20251021